

Příslušenství pro svařování

AQUASOL® EZ PURGE®



Předtvarované samolepící vodou rozpustné těsnění.

Postup konstrukce ucpávky ve třech krocích

Návod
k použití

Krok 1:
Odstraňte krycí pásku z lepicí zóny
na obou stranách.



Krok 2:
Umístněte ucpávku EZ Purge®
dovnitř svařované trubky.



Krok 3:
Přitlačte pásku podél obvodu
ke stěně potrubí.



Pro maximalizaci utěsnění opatrně zvlhčete oblast podél pásky prostřednictvím ve vodě navlčené houby. Před aplikací vymáčkněte z navlčené houby přebytek vody aby nedošlo k nadměrnému zvlhčení ucpávky a tím k jejímu nežádoucímu rozpuštění.



Pro reaktivaci adheziva vodou rozpustné pásky jemně navlhčete pásku zvlhčenou tkaninou anebo pěnovým kartáčkem.



EZ Purge® je produkt společnosti Aquasol Corporation.